



Preisliste 10.2017

| Seite | Art.No.: | Zeitwaagen | CHF |
|-------|----------|--|---------|
| 4 | 89200 | Vibrograf Compact 900 (115V–230V), ohne Zubehör | 4070.– |
| 6 | 89500 | AM 10 Automatisches Mehrlagenmikrofon | 2420.– |
| 6 | 65001 | MP 12 Mikrofon für mechanische Uhren | 600.– |
| 6 | 88002 | QM 06 Kombi-Mikrofon für mechanische und Quarzuhren | 969.– |
| 6 | 99500 | Thermo-Drucker Martel 7830, seriell (115V–230V) | 305.– |
| 7 | 88006 | EM 06 Spiegeladapter zur Fremdspeisung von Quarzuhren | 169.– |
| 7 | 17001 | Werkhalter für EM 06 | 42.– |
| 7 | 88004 | Opto 06 Lichtschranke für Pendeluhr (ohne Stativ) | 561.– |
| 7 | 88003 | CM 06 Klammernmikrofon für mechanische Grossuhren | 171.– |
| 7 | 62000 | MCS Mobile Einheit zum Kalibrieren über GPS (115V–230V) | 1430.– |
| 8 | 65000 | Chrono Touch & MP 12 | 2165.– |
| 8 | 65100 | Chrono Touch (115V–230V), ohne Zubehör | 1565.– |
| 9 | 65001 | MP 12 Mikrofon für mechanische Uhren | 600.– |
| 9 | 86003 | KM 12 für mechanische Grossuhren | 140.– |
| 9 | 99600 | Thermo-Drucker Martel 7870, USB (115V–230V) | 316.– |
| 9 | 79000 | Timocheck (230V) | 182.– |
| | 70000 | Timometer (230V) | 1730.– |
| | 70011 | Timometer (115V) | 1730.– |
| Seite | Art.No.: | Dichtigkeit | CHF |
| 10 | 66000 | Leak Checker Prime (115V–230V) | 2295.– |
| 10 | 99500 | Thermo-Drucker Martel 7830, seriell (115V–230V) | 305.– |
| 10 | 99600 | Thermo-Drucker Martel 7870, USB (115V–230V) | 316.– |
| 11 | 17610 | WPL 610 (ohne Werkhalter) | 1630.– |
| 11 | 17603 | Werkhalter für eine Uhr | 182.– |
| 11 | 17203 | Werkhalter für zwei Uhren | 253.– |
| 11 | 17201 | Gast, Kompressor 10bar mit Pedal (230V) | 1615.– |
| 11 | 17202 | Gast, Kompressor 10bar mit Pedal (115V) | 1725.– |
| 12 | 11140 | Poseidon LT 100 (115V–230V) | 4690.– |
| 13 | 99500 | Thermo-Drucker Martel 7830, seriell (115V–230V) | 305.– |
| 13 | 15260 | Wartungseinheit | 365.– |
| 13 | 15255 | Gast, Kompressor 10bar (230V) | 1460.– |
| 13 | 11168 | Gast, Kompressor 10bar (115V) | 1570.– |
| 13 | 98400 | Planet-Air 6-4 Kompressor mit Wartungseinheit (230V) | 1650.– |
| Seite | Art.No.: | Reinigung | CHF |
| 14 | 94000 | L2 komplett mit Standardzubehör (230V) | 5830.– |
| 15 | | ACS 900 mit Ultraschall, Gläser, Wellenbrecher und Deckel (230V) | 10635.– |
| 15 | | ACS 900 mit Ultraschall, Gläser, Wellenbrecher und Deckel (115V) | 10635.– |
| 15 | 96230 | ACS 900 komplett mit Ultraschall und Standardzubehör (230V) | 10990.– |
| 15 | 96115 | ACS 900 komplett mit Ultraschall und Standardzubehör (115V) | 10990.– |
| | 96005 | Standardzubehör ACS 900 bestehend aus: - 3x 17135 - 3x 17938 - 4x 17136 - 1x 17091 - 1x 17092 - 2x 17128 - 1x 17129 - 1x 17132 - 1x 17122 - 5x 17123 - 3x 17134 | |

| | | | |
|----|-------|---|--------|
| | 17101 | Ultraschall Oszillator-Print (115 V) | 850.– |
| | 17102 | Ultraschall Oszillator-Print (230 V) | 850.– |
| | 17142 | Ultraschallwanne | 1090.– |
| 16 | 17190 | Einsatzhalter mit Bügel (ALU) | 115.– |
| 16 | 17098 | Korbhalteroberenteil Ø80mm | 149.– |
| 16 | 15853 | Korbhalterunterteil Ø80mm (5 Kunststoff- oder 4 Metallkörbe) | 190.– |
| 16 | 15857 | Korbhalterunterteil Ø80mm (6 Kunststoffkörbe) | 230.– |
| 16 | 17099 | Korbhalteroberenteil Ø80mm (Montage direkt an Achse) | 180.– |
| 16 | 17091 | Korbhalteroberenteil Ø64mm | 48.– |
| 16 | 17092 | Korbhalterunterteil Ø64mm (3 Metallkörbe) | 51.– |
| 16 | 17122 | Welle für 5 Werkhalter (17123) | 51.– |
| 16 | 17123 | Werkhalter für je 3 Werke | 15.– |
| 16 | 17137 | Werkhalter für 6 Werke | 285.– |
| 17 | 17136 | Deckel zu Glas- oder Ultraschallwanne | 16.– |
| 17 | 17135 | Glaswanne | 38.– |
| 17 | 17938 | Wellenbrecher für Glaswanne (64-80mm) | 38.– |
| 17 | 17134 | Kapsel für Kleinteile (Kunststoff antistatisch), Ø22mm | 10.– |
| 17 | 17131 | Siebkapsel mit Deckel Ø20mm | 30.– |
| 18 | 15881 | Korb Ø80mm H8mm ohne Unterteilung | 55.– |
| 18 | 15901 | wie 15881 aber mit Doppelwand | 90.– |
| 18 | 15880 | Deckel Ø80mm für Kunststoffkörbe | 32.– |
| 18 | 15897 | Korb Ø80mm H16mm (innen H14.7mm) ohne Unterteilung | 125.– |
| 18 | 15896 | Korb Ø80mm H24mm (innen H22.7mm) ohne Unterteilung | 135.– |
| 18 | 15908 | Korb Ø80mm H32mm (innen H30.7mm) mit 8er-Unterteilung | 170.– |
| 19 | 15882 | Korb Ø80mm H8mm mit 4er-Unterteilung | 75.– |
| 19 | 15893 | wie 15882 aber mit Doppelwand | 110.– |
| 19 | 15883 | Korb Ø80mm H8mm mit 8er-Unterteilung | 95.– |
| 19 | 15892 | wie 15883 aber mit Doppelwand | 130.– |
| 19 | 15884 | Korb Ø80mm H8mm mit 12er-Unterteilung | 115.– |
| 19 | 15898 | wie 15884 aber mit Doppelwand | 150.– |
| 19 | 15935 | Korb Ø80mm H8mm mit 16er-Unterteilung | 130.– |
| 19 | 15940 | wie 15935 aber mit Doppelwand | 165.– |
| 20 | 15891 | Korb Ø80mm H8mm mit 4er-Unterteilung für 2 Platinen Ø38mm | 90.– |
| 20 | 15907 | wie 15891 aber mit Doppelwand | 125.– |
| 20 | 15895 | Korb Ø80mm H8mm mit 4er-Unterteilung für 2 Platinen Ø25mm | 130.– |
| 20 | 15930 | Korb Ø80mm H8mm mit 4er-Unterteilung | 95.– |
| 20 | 15894 | Korb Ø80mm H8mm mit 8er-Unterteilung mit Zentrum für Platine Ø39mm | 130.– |
| 20 | 15906 | wie 15894 aber mit Doppelwand | 165.– |
| 21 | 15885 | Korb Ø80mm H8mm mit 6er-Unterteilung & 2xArt.No: 17131 | 150.– |
| 21 | 15886 | Korb Ø80mm H8mm mit 6er-Unterteilung & 2xArt.No: 17131 & 2xArt.No: 17134 | 170.– |
| 21 | 15887 | Korb Ø80mm H8mm mit Korb aus Metall, H14mm Ø64mm ohne Unterteilung | 80.– |
| 21 | 15889 | H 8mm mit Korb aus Metall, H14mm Ø64mm mit 5er-Unterteilung | 95.– |
| 21 | 15888 | H 8mm mit Korb aus Metall, H14mm Ø64mm mit 4er-Unterteilung | 85.– |
| 21 | 15910 | Korb Ø80mm H8mm mit 8er-Unterteilung mit feinmaschigem Netz, Maschenweite 0.15x0.15mm | 240.– |
| 22 | 15852 | Deckel Ø80mm für Metallkörbe | 26.– |
| 22 | 15850 | Korb Ø80mm H10mm (innen H6.7mm) ohne Unterteilung | 54.– |
| 22 | 15856 | Korb Ø80mm H10mm mit 2er-Unterteilung | 72.– |
| 22 | 15851 | Korb Ø80mm H10mm mit 4er-Unterteilung | 68.– |
| 22 | 15849 | Korb Ø80mm H10mm mit 8er-Unterteilung | 87.– |
| 22 | 15848 | Korb Ø80mm H10mm mit 12er-Unterteilung | 108.– |
| 23 | 15847 | Korb Ø80mm H10mm mit 9er-Unterteilung | 129.– |

| | | | |
|-------|----------|---|--------|
| 23 | 17132 | Deckel Ø64 mm für Metallkörbe | 15.– |
| 23 | 17129 | Korb Ø64 mm H 15 mm ohne Unterteilung | 25.– |
| 23 | 17128 | Korb Ø64 mm H 15 mm mit 4er-Unterteilung | 30.– |
| 23 | 17127 | Korb Ø64 mm H 15 mm mit 5er-Unterteilung | 40.– |
| 24 | 18600 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80mm, Ø Unruhen: 12.2–14.7 mm, Anzahl Löcher: 17 | 69.– |
| 24 | 18610 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80mm, Ø Unruhen: 10.2–12.4 mm, Anzahl Löcher: 17 | 69.– |
| 24 | 18620 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80mm, Ø Unruhen: 7.2–10.4 mm, Anzahl Löcher: 35 | 69.– |
| 24 | 18630 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80mm, Ø Unruhen: 5.2–7.4 mm, Anzahl Löcher: 35 | 69.– |
| 24 | 18640 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80mm, Ø Unruhen: 3.2–5.4 mm, Anzahl Löcher: 35 | 69.– |
| 25 | 17106 | Flexibles Rohr, 20–100 cm | 36.– |
| 25 | 17107 | Flexibles Rohr, 50–250 cm | 56.– |
| 25 | 17108 | Spannschelle | 6.– |
| 25 | 17105 | Verbindungsstück (inkl. Schrauben) | 36.– |
| 25 | 17109 | Aktivkohlefilter inkl. Reduktion (125-100) | 116.– |
| 25 | 17104 | Spannschelle | 29.– |
| 25 | 19130 | T 8 Trockengerät 600W (230V) | 334.– |
| 25 | 19131 | T 8 Trockengerät 600W (115V) | 369.– |
| 26 | 13503 | GS-50, 10x50ml Reinigungskonzentrat | 58.– |
| 26 | 13504 | GS-500, Reinigungskonzentrat, 1 Flasche 500ml | 42.– |
| 26 | 13511 | Mechanik, Flasche 1 Liter | 39.– |
| 26 | 13512 | Universal, Flasche 1 Liter | 58.– |
| 26 | 13555 | WF4, Reinigungslösung 5 Liter | 66.– |
| 26 | 13565 | S-3, Spüllösung 5 Liter | 72.– |
| 27 | 43000 | VP3 Vakuum-Absaugplatz (230V) | 855.– |
| 27 | 43011 | VP3 Vakuum-Absaugplatz (115V) | 995.– |
| 27 | 43100 | VP3 Vakuum-Absaugplatz für zwei Plätze (230V) | 1141.– |
| 27 | 43111 | VP3 Vakuum-Absaugplatz für zwei Plätze (115V) | 1264.– |
| | 43005 | Ersatzfilter für VP3 | 19.– |
| Seite | Art.No.: | Magnetismus | CHF |
| 28 | 11260 | Multimag (230V) | 3450.– |
| 28 | 11250 | Multimag (115V) | 3450.– |
| 29 | 11220 | Magnomatic (230V) | 980.– |
| 29 | 11210 | Magnomatic (115V) | 990.– |
| 29 | 19600 | Antimag AM 2 (230V) | 229.– |
| 29 | 19700 | Antimag AM 2 (115V) | 246.– |
| 29 | 11215 | Magnetest II | 486.– |
| 29 | 11216 | Netzadapter für Magnetest II (230V) | 24.– |

| Seite | Art.No.: | Werkzeuge | CHF |
|-------|----------|---|-------------|
| 30 | 38000 | Timoknack | 598.- |
| 30 | 38002 | Ersatzmesser | 31.- |
| 30 | 38001 | Tischhalterung für Timoknack | 22.- |
| 30 | 39000 | Timoklick | 351.- |
| 30 | 39500 | Arbeitsplatte für 18 Delrin-Druckstücke mit Werkzeugablage und Aufnahme für Timoklick, ohne Druckstücke | 95.- |
| 30 | 39600 | Delrin-Druckstücke 5-fach für grosse Uhren, ohne Aufnahmeplatte | 103.- |
| 30 | 39100 | Delrin-Druckstücke 8-fach | 88.- |
| 30 | 39300 | Aufnahmeplatte für 39100 | 30.- |
| 30 | 39200 | Delrin-Druckstücke 10-fach | 122.- |
| 30 | 39400 | Aufnahmeplatte für 39200 | 31.- |
| 31 | 37000 | Timopress | auf Anfrage |
| 31 | 37100 | Delrin-Druckstücke 6-fach, flach, klein | auf Anfrage |
| 31 | 37200 | Delrin-Druckstücke 6-fach, konkav, klein | auf Anfrage |
| 31 | 37300 | Delrin-Druckstücke 5-fach, flach, gross | auf Anfrage |
| 31 | 37400 | Delrin-Druckstücke 5-fach, konkav, gross | auf Anfrage |
| | 39700 | Delrin-Druckstücke 6-fach, 1 flach & 5 konkav (tief), gross | auf Anfrage |
| Seite | Art.No.: | Poliergeräte | CHF |
| 32 | 35000 | Polimaxx Premium (230V) | 4820.- |
| 32 | 35011 | Polimaxx Premium (115V) | 5015.- |
| 33 | 20100 | Polimaxx I (230V) | 2395.- |
| 33 | 20111 | Polimaxx I (115V) | 2525.- |
| 33 | 33000 | Polimaxx II (230V) | 3595.- |
| 33 | 33011 | Polimaxx II (115V) | 3795.- |
| 34 | 19000 | Polistar (230V) | 1195.- |
| 34 | 12000 | PA 012 (230V) | 1825.- |
| 35 | 14000 | PA 210 (230V) | 2495.- |
| 35 | 15000 | PA 310 (230V) | 3930.- |
| 36 | 16000 | PT 1-1 (230V) | 4180.- |
| 36 | 21100 | PT 3 (230V) | 7920.- |
| 37 | 26000 | ASG 2 (230V) | 1110.- |
| 37 | 27000 | Absaughaube für ASG 2 | 480.- |
| 37 | 27001 | PVC-Spiralschlauch (pro Meter) | 23.- |
| 37 | 27002 | Schlauchschelle (pro Stück) | 7.- |
| 37 | 25000 | PM 200.9 | 2080.- |
| | 25003 | Polierspitze konisch, links, Innengewinde M10/PM 200.x, PT3 | 50.- |
| | 25002 | Polierspitze konisch, rechts, Innengewinde M10/PM 200.x, PT3 | 50.- |
| | 11002 | Polierspitze konisch, links, Konus/PA 200, PA 210 | 45.- |
| | 11001 | Polierspitze konisch, rechts, Konus/PA 100, PA 200, PA 012, PA 210 | 45.- |
| | 11006 | Schleifscheibenhalterung Ø8mm, rechts, Konus/PA 100, PA 200, PA 012, PA 210 | 64.- |
| | 11007 | Schleifscheibenhalterung Ø8mm, links, Konus/PA 200, PA 210 | 64.- |
| | 24003 | Polierspitze konisch, links, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-2, Polimaxx II | 65.- |
| | 24002 | Polierspitze konisch, rechts, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-1, PT 1-2, Polimaxx I & II | 65.- |
| | 24005 | Polierspitze konisch (kurz), rechts, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-1, PT 1-2, Polimaxx I & II | 57.- |
| | 24004 | Schleifscheibenhalterung Ø8mm, rechts, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-1, PT 1-2, Polimaxx I & II | 79.- |
| | 10001 | Polierspitze konisch, rechts, Flansch Ø8mm/Polistar, PA Mini | 41.- |

| Seite | Art.No.: | Hängebohrmaschinen | CHF |
|-------|------------|--|--------|
| 38 | 20001000 | JSB 2000 0–12 000 U/min | 615.– |
| 38 | 20001000 | JSB 2000 0–18 000 U/min | 615.– |
| 38 | 22001000 | JSB 2000-DS 0–12 000 U/min | 738.– |
| 38 | 22001000 | JSB 2000-DS 0–18 000 U/min | 738.– |
| | 20003000 | Elektronisches Fußpedal ohne Kabel für JSB | 215.– |
| 38 | 814015 | KS 12000 0–12 000 U/min | 585.– |
| 38 | 814016 | KS 18000 0–18 000 U/min | 585.– |
| | 854500 | Elektronisches Fußpedal ohne Kabel für KS | 215.– |
| 39 | 20005001 | Biegsame Welle 100cm | 185.– |
| 39 | 20007000 | Stativ zum Anklemmen | 185.– |
| 39 | 20007500 | Stativ zum Aufschrauben | 185.– |
| 40 | 830047 | Technikhandstück mit Präzisions-Dreibackenfutter | 405.– |
| 40 | 830052 | Technikhandstück mit Spannzange | 217.– |
| 41 | 830055 | Kugellagerhandstück mit Spannzange | 220.– |
| 41 | 830056 | Kugellagerhandstück mit Dreibackenfutter | 239.– |
| 41 | 830057 | Fasserhammer | 184.– |
| 42 | 830050 | Kugellagerhandstück mit Spannzange | 171.– |
| 42 | 830058 | Kugellagerhandstück mit Dreibackenfutter | 203.– |
| | 20000201 | Dreibackenfutter für Kugellagerhandstück | 53.– |
| | 8800525023 | Spannzange für Technikhandstück Ø2.35 mm | 22.– |
| | 8800525030 | Spannzange für Technikhandstück Ø3.0 mm | 22.– |
| | 8800505023 | Spannzange Ø2.35 mm | 19.– |
| | 8800505030 | Spannzange Ø3.0 mm | 19.– |
| Seite | Art.No.: | Ringstock & Schälstock | CHF |
| 43 | 80002000 | Hochpräziser Ringstock aus harteloxiertem Alu | 42.– |
| 43 | 80004000 | Hochpräziser Schälstock aus harteloxiertem Alu | 47.– |
| Seite | Art.No.: | Galvanisieren und Beizen | CHF |
| 44 | 40003000 | KGA 2000 mit Standardzubehör (230 V) - 6x 40001020 - 1x 40001010 - 1x 40005125 - 1x 40005050 - 1x 40008020 | 1870.– |
| 45 | 40008080 | Warengestell für Ketten mit 12 Haken | 79.– |
| 45 | 40008070 | Warengestell für Ringe oder Ketten mit 12 Haken | 79.– |
| 45 | 40008010 | Titan-Tauchheizer 230V, 50Hz, 200W | 233.– |
| 45 | 40008100 | Edelstahlanode 150x50x0.5 mm (benötigt werden zwei Stück) | 18.– |
| | 40001010 | Deckel für Gerät | 108.– |
| | 40001020 | Wanne für KGA 2000 1.5 Liter | 39.– |
| | 40008200 | Deckel für Wanne 1.5 Liter | 24.– |
| | 40005125 | Temperaturfühler | 90.– |
| | 40005050 | Fühlerhalter | 26.– |
| | 40008020 | Halter für Titan-Tauchheizer | 37.– |
| 45 | 60001000 | DEOXOR Beizgerät (230V) | 459.– |